

小型ヒュームコレクター FRM-07

シリーズ



カタログ No.E-29-02

2025年2月発行

レーザーマーキング時の
ヒューム回収に最適!

新発売!

高圧対応設計により
目詰まりを抑え、安定した風量を
長期間維持します!

最大静圧 13.5kPa

クランプ式 簡易メンテ

コンパクト

特殊環境に応じた追加フィルタで柔軟対応



標準品

- プレフィルタ
- ヒューム回収フィルタ



オプション

- 活性炭フィルタ
- HEPAフィルタ

仕様表

Specifications

製品名	ヒュームレーサ			
型式	FRM-07	FRM-07C	FRM-07H	FRM-07CH
種類	標準品	オプション1 (ヒューム臭の吸着)	オプション2 (より細かいヒューム回収)	オプション3 (フルオプション)
搭載フィルタ	①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタ	①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタ ③活性炭フィルタ	①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタ ④HEPAフィルタ	①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタ ③活性炭フィルタ ④HEPAフィルタ
寸法	W334×D300×H353(mm)	W334×D300×H485(mm)		
質量	12kg	16kg	15kg	16kg
使用環境	周囲・吸気温度：0~40℃ 周囲・吸気湿度：45~85%RH(結露無き事)			
電源	単相 100V 50/60Hz			
消費電力	750W			
最大風量	2.4m ³ /min			
最大静圧	13.5 kPa			
騒音値	78.6 dB(A) (機側 1m、最大風量時)			
吸込口サイズ	φ63			
標準付属品	電源コード(2m・アース付きプラグ)			



標準品 FRM-07




オプション1~3
FRM-07C / FRM-07H /
FRM-07CH

各フィルタ交換の目安 ※交換時期はお客様の使用状況により異なります。


Filter Replacement Guidelines

プレフィルタ




1~6か月

ヒューム回収フィルタ




活性炭フィルタ



1~6か月

HEPAフィルタ



6か月~12か月

用途事例

Application Examples

- 金属又は樹脂製品へのレーザー刻印時に発生するヒューム回収。
- 各種レーザーマーキング時に発生するヒューム回収。
- その他、加工時に発生する臭気の回収。

SDG 株式会社

本社：〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

東日本テクニカルセンター	☎ 047(130)6203	大阪本社営業部	☎ 072(873)1221
札幌営業所	☎ 011(330)8313	滋賀営業所	☎ 077(583)5555
仙台営業所	☎ 022(782)9901	岡山営業所	☎ 086(242)3351
中日本テクニカルセンター	☎ 056(430)9028	福岡営業所	☎ 092(472)6631
金沢営業所	☎ 076(223)1122	海外営業部	☎ 072(871)1511

<https://www.sdg-eng.com/>



お問い合わせ
フォーム